

pour deb
lc tg 90 av 310 td 90 re 180 bc
fin

pour esp
lc td 90 av 10 tg 90 bc
fin

pour liv
av 120 re 120
fin

pour lih
av 360 re 360
fin

eff accélère fcc 2 déroule
répète 36 [liv esp]
liv
tg 90
répète 13 [lih esp]
td 45 fcc verte fixexy 100 180
répète 36 [liv esp]
liv
tg 90
répète 13 [lih esp]
td 45 fcc rouge fixexy 200 200
répète 36 [liv esp]
liv
tg 90
répète 13 [lih esp]
td 45 fcc jaune fixexy 400 280
répète 36 [liv esp]
liv
tg 90
répète 13 [lih esp] fixexy 500 200